




Rugós erőmérő Macro Line Newton, Maximális méréstartomány: 100N



Rendelési adatok

Rendelés száma	479422 100
GTIN	7612348800988
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

Vonszolt mutatóval és tartófogantyúval.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Műszaki leírás

Teher felfüggesztése	horog
Skálahossz	140 mm
Osztás	1 N
Maximális mérlegelési tartomány	100 N

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

Tartozék

Nyomókészlet Típus MACRO	479421 MACRO
Vonzolt mutató Típus MACRO	479429 MACRO