

Mitutoyo**Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418713 150
GTIN	4946368727141
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő hidak, 418744 sz.

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

Mérőszín keresztmetszete	16x3,5 mm
Méréstartomány	0 mm
Híd hossza	100 mm
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Szabvány	ISO 13385
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Adó Típus S11E	498966 S11E