

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A hibahatárok pontosabbak a **DIN 863** követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm). A „Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását. **Kombinált racsn** (nyomatékhataloló a dobban és a gyorsmeghajtásban) egykezes kezeléshez és tartóban való használathoz.

**Előny:**

**Akár 40%-os mérési idő csökkenés a 2 mm-es orsóemelkedés következtében.**

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret. 25–50 mérettől 1 beállító etalon.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,001 mm
Orsóemelkedés	2 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Kalibrálás	B2
Méréstartomány	25 - 50 mm
Hibahatár	2 µm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25