

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A hibahatárok pontosabbak a **DIN 863** követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm). A „Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását. **Kombinált racsn** (nyomatékhatároló a dobban és a gyorsmeghajtásban) egykezes kezeléshez és tartóban való használathoz.

**Előny:**

**Akár 40%-os mérési idő csökkenés a 2 mm-es orsóemelkedés következtében.**

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret. 25–50 mérettől 1 beállító etalon.

**Műszaki leírás**

Hibahatár	2 µm
Orsóemelkedés	2 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

### Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75