

## Mitutoyo

**Szögtapintós mérőóra horizontális számlappal, tapintókar hossza 17,4 mm,  
Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,4/39mm**



### Rendelési adatok

Rendelés száma	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Árucikk kategória	44A

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrozóvédelem a ház mattkrómozásával.

#### 1/100-os leolvasás.

Szögtapintós mérőórák **horizontális számlappal**.

**Mitutoyo** – Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.

#### Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

#### Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

#### Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

#### Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

## Műszaki leírás

Tapintókar hossza	17,4 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Mérőerő	0,3 N
Billenési tartomány	2×120 fok
Ház Ø	39 mm
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	13 µm
Eltérési tartomány $f_e$	8 µm
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	3 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

## Tartozék

Központosító tartó Típus	436512
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510