

**Mitutoyo****Szögtapintós mérőóra ferdén elhelyezkedő órával, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,2/39mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

### 20°-ban ferdén elhelyezkedő órával

**Mitutoyo** – Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.

### Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

### Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

### Opcionális tartozék:

Négyzög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

### Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

## Műszaki leírás

Mérőerő	0,3 N
Tapintókar hossza	15,2 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	3 $\mu$ m
Ház Ø	39 mm
Eltérési tartomány $f_e$	5 $\mu$ m
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	20 $\mu$ m
Méréstartomány irányonként	0,2 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Leolvasás	0,002 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
---	---------------

## Tartozék

Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Központosító tartó Típus	436512
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120