

Mitutoyo

Szögtapintós mérőóra ferdén elhelyezkedő órával, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,8/39mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrozóvédelem a ház mattkrómozásával.

20°-ban ferdén elhelyezkedő órával

Mitutoyo – Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Eltérési tartomány f_e	10 μm
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	3 μm
Billenési tartomány	2×110 fok
Méréstartomány irányonként	0,8 mm
Befogózár \varnothing h6	8 mm
Mérőóra \varnothing	2 mm
Ház \varnothing	39 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	20 μm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
--	------------