

Mitutoyo

Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 15,2 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,3/39mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

2/1000-os leolvasás.

Mitutoyo – Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyzög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Méréstartomány irányonként	0,3 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Eltérési tartomány f_e	6 µm
Tapintókar hossza	15,2 mm
Mérőerő	0,4 N
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	11 µm
Billenési tartomány	2×110 fok
Ház Ø	39 mm
Leolvasás	0,002 mm
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	3 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Központosító tartó Típus	436512
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120