

**Mahr****Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412717 200
GTIN	4059192058326
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek. Sarkos mélységmérővel.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 200 mm
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,01 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,0005 coll
Szabvány	ISO 13385
Csőrhossz	50 mm

Üzemidő	kb. 3 év
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,03$ mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------