

**Mahr****Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412717 300
GTIN	4059192058340
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetópályák, finomra leppelt mérőfelületek. Mélységmérő nélkül.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő	kb. 3 év
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Csőrhossz	64 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 300 mm
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Szabvány	ISO 13385

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,04$ mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

## Tartozék

Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032