

KERN**Akasztós mérleg CH típus, Maximális mérlegelési tartomány: 50Pkg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479430 50P
GTIN	4045761027190
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

Tartalom:

1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	50 g
Ház magassága	176,5 mm
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 50 kg
Nettó tömeg	0,35 kg
Ház szélessége	90 mm
Ház mélysége	30 mm

Kalibrálás	K2
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Gyártó jelölése	CH
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50
--	-----------