




PU spiráltömlő, 1/4 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel., Használható tömlőhossz: 3m



Rendelési adatok

Rendelés száma	080101 3
GTIN	4047322540216
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Poliuretán tömlő, ezáltal különösen rugalmas, **rendkívül nagy visszahúzó erő, csekély nyomásvesztés és csekély visszamaradó deformáció. -40/ + 60 °C között hőálló.**

Tartalom:

Inkluzív forgatható csavarkötés és megtörés ellen védő rugó.

Műszaki leírás

Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő belső Ø	5 mm
Használható tömlőhossz	3 m
Tömlő külső Ø	8 mm
Termék fajtája	Tömlő