




## PU spiráltömlő, 1/4 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel., Használható tömlőhossz: 7,5m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Árucikk kategória	08A

### Leírás

#### Kivitel:

Poliuretán tömlő, ezáltal különösen rugalmas, **rendkívül nagy visszahúzó erő, csekély nyomásvesztés és csekély visszamaradó deformáció. -40/ + 60 °C között hőálló.**

#### Tartalom:

Inkluzív forgatható csavarkötés és megtörés ellen védő rugó.

### Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	8 mm
Tömlő belső Ø	5 mm
Anyag	PU spiráltömlő
Használható tömlőhossz	7,5 m
Termék fajtája	Tömlő