




## PU spiráltömlő, 3/8 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel., Használható tömlőhossz: 3m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080106 3
GTIN	4047322540278
Árucikk kategória	08A

### Leírás

#### Kivitel:

Poliuretán tömlő, ezáltal különösen rugalmas, **rendkívül nagy visszahúzó erő, csekély nyomásvesztés és csekély visszamaradó deformáció. -40/ + 60 °C között hőálló.**

#### Tartalom:

Inkluzív forgatható csavarkötés és megtörés ellen védő rugó.

### Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	12 mm
Használható tömlőhossz	3 m
Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő belső Ø	8 mm
Termék fajtája	Tömlő