




PU spiráltömlő, 3/8 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel., Használható tömlőhossz: 7,5m



Rendelési adatok

Rendelés száma	080106 7,5
GTIN	4047322540285
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Poliuretán tömlő, ezáltal különösen rugalmas, **rendkívül nagy visszahúzó erő, csekély nyomásvesztés és csekély visszamaradó deformáció. -40/ + 60 °C között hőálló.**

Tartalom:

Inkluzív forgatható csavarkötés és megtörés ellen védő rugó.

Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	12 mm
Tömlő belső Ø	8 mm
Anyag	PU spiráltömlő
Használható tömlőhossz	7,5 m
Termék fajtája	Tömlő