

HOLEX

**Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, mm / col
leolvasással, Teljes hossz: 300mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	461810 300
GTIN	4045197879042
Árucikk kategória	42G

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes rugóacél szalagból. Tiszta, elektrolitikusan mart, fekete osztásvonalak és számok sima felülettel. Jól leolvasható. A sérülésvédelem érdekében az élek lekerekítettek. Felső széle col osztással. Alsó széle mm osztással.

Műszaki leírás

Keresztmetszet szélessége	13 mm
Keresztmetszet vastagsága	0,5 mm
Kalibrálás	F8
Hossz	300 mm
Szabvány	EG II
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Vonalzó

Szolgáltatások

Kalibrálás Acél mérőléc Maximális hossz 500 mm

026200 500