

**Mérőszalag, rozsdamentes, Szalaghossz: 2m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	462130 2
GTIN	4007368113423
Árucikk kategória	46M

Leírás**Kivitel:**

V2A kivitel rozsdamentes, matt mérőszalaggal.

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

Műszaki leírás

Ház hossza	58 mm
Ház szélessége	26 mm
Szalagszélesség	13 mm
Ház magassága	57 mm
Szabvány	EG II

Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 2 m	026240 2
--	----------