

**BMI®****Mérőszalag, rozsdamentes, Szalaghossz: 3m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	462130 3
GTIN	4007368113430
Árucikk kategória	46M

**Leírás****Kivitel:**

**V2A kivitel** rozsdamentes, matt mérőszalaggal.

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

**Műszaki leírás**

Ház hossza	58 mm
Ház szélessége	26 mm
Szalagszélesség	13 mm
Ház magassága	57 mm
Szabvány	EG II

Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m	026240 5
--	----------