



## Mérőszalag, rozsdamentes, Szalaghossz: 8m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	462130 8
GTIN	4007368113454
Árucikk kategória	46M

### Leírás

#### Kivitel:

**V2A kivitel** rozsdamentes, matt mérőszalaggal.

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

### Műszaki leírás

Szalagszélesség	19 mm
Ház szélessége	32 mm
Ház magassága	77 mm
Szalaghossz	8 m
Ház hossza	78 mm

Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10 m	026240 10
-------------------------------------------	-----------