



## Mérőszalag mm / coll leolvasás, Szalaghossz: 396coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	462225 396
GTIN	4007368113355
Árucikk kategória	46M

### Leírás

#### Kivitel:

Zsebméretű mérőszalag **mm / col leolvasással**. Col / mm osztás (felső és alsó szél). Robusztus szalagmechanikával és praktikus övcsipesszel. Ház ütésálló ABS műanyagból jó fogású puha felületekkel a biztonságos kezelés érdekében. **Szalagrögzítéssel és automatikus, lágy szalag visszahúzással**. Fehér, matt acél szalag fekete col és piros láb jelöléssel.

### Műszaki leírás

Szalaghossz	10 m
Ház hossza	88 mm
Ház magassága	45 mm
Szalagszélesség	30 mm
Szalaghossz	396 coll
Ház szélessége	88 mm
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

026240 10/2

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10/2 m

---