

KERN**Akasztós mérleg, HCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 100kg**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 479435 100 |
| GTIN | 4045761030114 |
| Árucikk kategória | 47D |

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

Tartalom:

Nemesacél karabiner, nemesacél S akasztó (az 500 / 1000 méretnél nem alap kivitelben) és 3 db 081561sz.LR6 méretű elem.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------|
| Ház magassága | 150 mm |
| Leolvasás | 200 g |
| Maximális mérlegelési tartomány | 0 - 100 kg |
| Nettó tömeg | 0,6 kg |
| Ház szélessége | 80 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ház mélysége | 45 mm |
| Kalibrálás | K2 |
| A tartalmazott elemek száma | 3 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081561 LR6 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Gyártó jelölése | HCB |
| Termék fajtája | Függő-/darumérleg |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 100 kg | 027700 100 |
|---|------------|

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|