



MicroKom® BluFlex® 2 finomfúró fej



Rendelési adatok

Rendelés száma	238392
GTIN	4047109280205
Árucikk kategória	27G

Leírás

Kivitel:

- **Linearitás tartomány: -0,2 – +4,4 mm (-0.0079 – 0.1732 col) az Ø-nél.**
- **µ-pontos kijelző felbontás: 0,001 mm az Ø-nél.**
- **A hatszögkulccsal a finombeállítású fej radiálisan beállítható és megszorítható.**
- **Modern, kontrasztos OLED kijelző közvetlenül a finombeállítású fejen.**
- **A kijelző 180°-ban elfordítható.**
- **Egyszerűen kezelhető közvetlenül az érintőképernyőn.**
- **További Bluetooth® Low Energy kapcsolat az egyszerű megjelenítés érdekében egy kereskedelmi forgalomban kapható okostelefonon Android™ ill. IOS 7 verziótól.**
- **Magasabb fordulatszámok az alkatrészek kiegyensúlyozatlanságának integrált kiegyenlítése következtében.**
- **A nagyon finom beállítás precíz fogásvételt tesz lehetővé.**
- **Abszolút-út mérőrendszer – minden bekapcsolásnál megjelenik a toló abszolút és relatív pozíciója.**
- **Univerzális ABS® interfész.**
- **Az elem könnyen cserélhető.**
- **Egy az egyben kompatibilis az eddigi rendszer variációs lehetőségeivel.**

belső hűtés: igen

Orsótartomány Ø: 6 - 125 mm

Műszaki leírás

Orsótartomány Ø	6 - 125 mm
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Híd MicroKom® hi.flex-hez és MicroKom BluFlex® 2-höz Orsótartomány Ø 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------