

KERN**Akasztós mérleg, HCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 100Pkg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479435 100P
GTIN	4045761069022
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

Tartalom:

Nemesacél karabiner, nemesacél S akasztó (az 500 / 1000 méretnél nem alap kivitelben) és 3 db 081561sz.LR6 méretű elem.

Műszaki leírás

Leolvasás	50 g
Nettó tömeg	0,6 kg
Ház magassága	150 mm
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 100 kg
Ház szélessége	80 mm

Ház mélysége	45 mm
Kalibrálás	K2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Gyártó jelölése	HCB
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 100 kg	027700 100
---	------------

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------