

HEDI

Kábeldob, műanyag, Típus: 20N2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081136 20N2
GTIN	4003644019984
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból **túlmelegedés-védelemmel**.

- **400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.**
- **400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel.**
- **Két 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.**
- **Vezeték keresztmetszet 2,5 mm.**

Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

Eleget tesz a DGUV I 203-006 (korábban BGI 608), valamint a DGUV I 203-005 (korábban BGI 600) előírásainak.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP védettség osztály: IP 44

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Névleges teljesítmény letekerve: 5500 (16 A) W

Kábel kategória: H07RN-F

Kábel szerkezete: 5G2,5

Kábel anyaga: Neoprén

Kábelhossz: 20 m

Műszaki leírás

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Csatlakozó aljzatok száma 230 V	2
IP védettségi osztály	IP 44
Kábel szerkezete	5G2,5
Kábelhossz	20 m
Kábel anyaga	Neoprén
Kábel kategória	H07RN-F
Típus	20N2
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A	1
Névleges teljesítmény letekerve	5500 (16 A) W
Ház anyaga	Műanyag
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeldob