

KERN**Akasztós mérleg, HCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 200kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479435 200
GTIN	4045761030121
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

Tartalom:

Nemesacél karabiner, nemesacél S akasztó (az 500 / 1000 méretnél nem alap kivitelben) és 3 db 081561sz.LR6 méretű elem.

Műszaki leírás

Nettó tömeg	0,6 kg
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 200 kg
Ház magassága	150 mm
Leolvasás	500 g
Ház szélessége	80 mm

Ház mélysége	45 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Gyártó jelölése	HCB
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------