


**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóél Ø D_c	42 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
belső hűtés	igen
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	35 mm
Vágóélek száma Z	7
Interpolációs marás Ø D_{min}	77 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	82 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	33,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,52 fok

Beállítási szög κ	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------