



## Dugókulcs 2K SwissGrip nyéllel ESD, Kulcsnyílás: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	622170 10
GTIN	7610733269204
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

**SwissGrip erős nyél** bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomotékátvitel lehetséges. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Szerszám vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.**

### Műszaki leírás

Pengehossz	160 mm
Teljes hossz	270 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	10 mm
Sorozat	SwissGrip ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Profil	6-szög dugókulcs
Markolat alakja	Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga	Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga	Elasztomer
Penge felülete	Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható	nem

hosszabbító pengével	nem
Termék fajtája	Dugókulcs