

**KERN****Akasztós mérleg, HCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 200Pkg**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 479435 200P   |
| GTIN              | 4045761069039 |
| Árucikk kategória | 47D           |

## Leírás

### Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

### Tartalom:

Nemesacél karabiner, nemesacél S akasztó (az 500 / 1000 méretnél nem alap kivitelben) és 3 db 081561sz.LR6 méretű elem.

## Műszaki leírás

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nettó tömeg                     | 0,6 kg     |
| Ház magassága                   | 150 mm     |
| Leolvasás                       | 100 g      |
| Maximális mérlegelési tartomány | 0 - 200 kg |
| Ház szélessége                  | 80 mm      |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ház mélysége                        | 45 mm                |
| Kalibrálás                          | Az ár külön kérésre. |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081561 LR6           |
| A tartalmazott elemek száma         | 3                    |
| Energiaellátás                      | Elemes               |
| Gyártó jelölése                     | HCB                  |
| Termék fajtája                      | Függő-/darumérleg    |

---

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|