



Sűrített levegős excentercsiszoló, Típus: X61V



Rendelési adatok

Rendelés száma	079656 X61V
GTIN	616026000346
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzárás csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.

Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz. **EXTREME** sorozatú excenteres csiszoló. Nagyon ergonomikus és **erős**. 5 mm méretű lökettel. Csatlakozó **külső elszíváshoz**.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

A DynaMaze tépőzárás csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Csiszolótányér Ø	150 mm
Súly	0,9 kg

Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	8,78 m/s ²
Működési zajkibocsátás	75 dB(A)
Gyártó jelölése	Extreme 150mm
Elszívás típusa	Külső
Maximum levegőigény	538 l/min
Löket	5 mm
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
PU tépőzárás csiszolótányérDynaMaze Külső Ø 150 mm	567872 150
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 40	567775 40
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80

