

HOLEX**Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 10X12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h_2	18 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D2$	24 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D1$	21,5 mm
Kulcsnyílás $_2$	12 mm
Teljes hossz L	197 mm
Maximális gyűrűmagasság h_1	16 mm
Kulcsnyílás $_1$	10 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 4	614850 4
---	----------