

**Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 11X13mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 614843 11X13 |
| GTIN | 4045197879448 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Maximális gyűrű Ø D1 | 24 mm |
| Teljes hossz L | 218 mm |
| Maximális gyűrűmagasság h ₂ | 20 mm |
| Maximális gyűrű Ø D2 | 28 mm |
| Maximális gyűrűmagasság h ₁ | 18 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 11 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 13 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Fogak száma | 72 |
| Utánfogási szög | 5 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |

| | |
|---------------------|----------------|
| Felület | Matt krómozott |
| Hajlított csillag | igen |
| Racsní, irányváltós | nem |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |