

HOLEX**Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 12X14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	218 mm
Kulcsnyílás ₁	12 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	20,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrű Ø D1	24 mm
Maximális gyűrű Ø D2	28 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	18 mm
Kulcsnyílás ₂	14 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs