

HOLEX**Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 13X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság h_1	20 mm
Teljes hossz L	245 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h_2	23 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D2$	33 mm
Kulcsnyílás $_2$	17 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D1$	28 mm
Kulcsnyílás $_1$	13 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsní, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs