

**HOLEX****Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrűmagasság $h_2$	24 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_1$	23 mm
Kulcsnyílás $_2$	19 mm
Kulcsnyílás $_1$	17 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrű $\varnothing$ D1	33 mm
Maximális gyűrű $\varnothing$ D2	35 mm
Teljes hossz L	290 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsní, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs