

**KERN****Platós mérleg, EOB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 60kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479600 60
GTIN	4045761192126
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

- **Robusztus csomagmérleg csomagfeladáshoz.**
- **Egyszerű kezelés négy nyomógombbal.**
- **A 25 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető kb. 2 m hosszú flexibilis kábellel.**
- **Hálózati és elemes üzem lehetséges, automatikus kikapcsolás 3perc után.**

### Tartalom:

Hálózati adapterrel és fali tartóval a kijelző egységhez.

### Opcionális tartozék:

6 darab elem 081561, sz. LR6 méret, állvány a kijelző egységhez külön ajánlatkérésre.

## Műszaki leírás

Kijelző szélessége	215 mm
Ismételhetőség	20 g
Kijelző mélysége	110 mm
Mérleg lap mérete	315×305 mm
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 60 kg

Gyártó jelölése	EOB
Leolvasás	20 g
Nettó tömeg	3,8 kg
Kijelző magassága	50 mm
Kalibrálás	K2
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 LR6
Kijelző számmagassága	25 mm
Termék fajtája	Platform-mérleg

## Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 100 kg	027700 100
DAkkS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 180	027710 180

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------