



Biztonsági csatlakozó Stream-Line csatlakozással, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 11 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	080329 11
GTIN	7391390285805
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

A sűrített levegős **acélcsatlakozók** számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:

- **Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.**
- **Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásvesztés következtében.**
- **Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.**
- **Gazdaságos – a megtérülési idő legfeljebb 2év.**

Az eSafe biztonsági csatlakozó megfelel a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. Először légtelenítés történik, majd második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás).

Átfolyás: 4000 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.

Anyaga: Horganyzott acél / sárgaréz.

Felhasználás:

Az ipari sűrített levegős berendezések teljesítménynövekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében az alacsony csatlakoztatási erőnek, valamint a kompakt és könnyen megfogható formatervnek köszönhetően.

Figyelem:

CEJN 410 eSafe sorozatú sűrített levegő biztonsági csatlakozó (légtelenítés funkcióval), megfelel a 10.4 európai szabványnak (névleges Ø 10,4 mm, átfolyás akár 4000 l/perc.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	16 bar
Átfolyási érték	4000 l/min
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	11 mm
Termék fajtája	Csatlakozó