

## Mitutoyo

### Mérőhasáb készlet 0. tűrés osztály, Mérőhasábok száma: 47



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	480200 47
GTIN	4946368226781
Árucikk kategória	44A

#### Leírás

##### Kivitel:

Gondosan válogatott, öregített acélból. Különösen kopásálló az ellenőrzött keménység miatt (HV 800). **Gondosan edzett és kézzel leppelt. Enyhén letört élék. Inkluzív a nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyv:** Minden mérőhasáb külön azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezáltal ismert az abszolút tényleges méret.

**0. tűrés osztály** alapmértékként munka-mérőhasábok ellenőrzésére. Nagyon nagy pontosságú mérőkészülékek beállítására.

##### Tartalma:

1-1 darab, méret:: 1,005 mm  
Lépcső 0,01: 21 db 1,00 – 1,20 mm  
Lépcső 0,1: 8 db 1,3 – 2,0 mm  
Lépcső 1,0: 8 db 3,0 – 10 mm  
Lépcső 10,0: 9 db 20 – 100 mm

#### Műszaki leírás

Mérőhasábok száma	47
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrés osztály	0
Keménység	65 - 67 HRC

Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Mérőhasáb

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 47	020860 47
KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 47	020850 47