

KERN**Platós mérleg, EOB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 300Lkg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479600 300L
GTIN	4045761192096
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus csomagmérleg csomagfeladáshoz.**
- **Egyszerű kezelés négy nyomógombbal.**
- **A 25 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető kb. 2 m hosszú flexibilis kábellel.**
- **Hálózati és elemes üzem lehetséges, automatikus kikapcsolás 3perc után.**

Tartalom:

Hálózati adapterrel és fali tartóval a kijelző egységhez.

Opcionális tartozék:

6 darab elem 081561, sz. LR6 méret, állvány a kijelző egységhez külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Leolvasás	100 g
Kijelző szélessége	215 mm
Mérleg lap mérete	950×500 mm
Kijelző magassága	50 mm
Kijelző mélysége	110 mm

Nettó tömeg	17 kg
Gyártó jelölése	EOB
Ismételhetőség	100 g
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 300 kg
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Kijelző számmagassága	25 mm
Termék fajtája	Platform-mérleg

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------