

**KERN****Számlálórendszer, CCS típus, Maximális mérlegelési tartomány: 150kg**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 479542 150    |
| GTIN              | 4045761104624 |
| Árucikk kategória | 47D           |

## Leírás

### Kivitel:

- **Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).**
- **A céldarabszám ill. célsúly beprogramozható hangjelzéssel.**
- **Számláló összmemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.**
- **Referencia darabszám és referencia súly választható.**
- **Hálózati és akkus üzem lehetséges.**
- **CAL beállító program: A pontosság beállítására, (szükséges kalibráló súly külön rendelésre).**
- **Átkapcsolható darabszám- és tömegkijelzés.**

A számlálórendszer egy **referenciamérlegből és egy mennyiségmérlegből (platós mérleg)** áll 2,0 m összekötő kábellel.

### Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, referencia mérleghez való munkavédelmi fedéllel.

### Opcionális tartozék:

Belső akkumulátor, jelzőlámpa külön rendelésre.

### Figyelem:

A kalibráláshoz kérjük, válassza ki mindkét felajánlott tételt, mert mind a referencia mérleget, mind a mennyiségmérleget (platós mérleget) kalibrálni kell.

## Műszaki leírás

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Platós mérleg mélysége          | 400 mm               |
| Magasság                        | 125 mm               |
| Mérleg lap mérete               | 294×225 mm           |
| Berezgési idő                   | 2 s                  |
| Maximális mérlegelési tartomány | 0 - 150 kg           |
| Platós mérleg magassága         | 137 mm               |
| Szélesség                       | 320 mm               |
| Gyártó jelölése                 | CCS                  |
| Leolvasás                       | 0,1 g                |
| Mélység                         | 350 mm               |
| Platós mérleg szélessége        | 500 mm               |
| Nettó tömeg                     | 16 kg                |
| Ismételhetőség                  | 0,2 g                |
| Linearitás                      | ± 0,2 g              |
| Darabsúly min.                  | 1 g                  |
| Mennyiségmérleg leolvasása      | 5 g                  |
| Energiaellátás                  | Akkus                |
| Kalibrálás                      | Az ár külön kérésre. |
| Termék fajtája                  | Számláló mérleg      |