



Irányváltós csuklós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	640237
GTIN	4045197880727
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	285 mm
Fogak száma	72
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Racsn

