



Gyűrűs nagyítólámpa, Lencse Ø: 175mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	491545 175
GTIN	4045197695970
Árucikk kategória	42L

Leírás

Kivitel:

Nagyítólámpa kiváló minőségű SMD-LED-ekkel a csillogásmentes, árnyékmentes és egyenletesen megvilágított munkaterület érdekében. A széleken is éles, torzításmentes leképezés. Hosszú élettartamú LED-ek (akár 50 000 óra), csekély energiafogyasztás. 40 SMD-LED; 3 fényerő fokozat.

Tartalom:

Inkluzív lencsefedél, asztali-szorító 10 – 62 mm lapvastagsághoz (100-as méret talppal).

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Műszaki leírás

Lencse Ø	175 mm
Csuklós kar hossza A	330 mm
Nagyítás (x-szeres)	1,75
Fej Ø	315 mm
Csuklós kar hossza B	330 mm
LED-ek száma	40
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Nagyítólámpa