

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	10 mm
Szárméret	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Alátétlapka	269005 9
Kés ISO kódja	SSDCN 2020K12
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	11,2 mm
Lapkaméret	12 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 9	269005 9
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500