

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SSDCN 2525M12
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Csavar alátétlapkához	269013 5
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	269005 9
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	13,7 mm
Szárméret	25 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Alátétlapka Típus 9	269005 9
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500