



LED-es nagyítólámpa felhelyezhető lencsével, Lencse Ø: 153 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	491496 153
GTIN	4045197566607
Árucikk kategória	41M

Leírás

Kivitel:

Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű Ø153 mm üveg torzításmentes képhez. Kiegyensúlyozott, rugóval tehermentesített, pontosan rögzíthető rudazat robusztus kivitelben, alumíniumból és kiváló minőségű műanyagból. A zárt csuklók védik a belső vezetékeket.

- **Abszolút karcálló üveg lencse - a torzításmentes látás érdekében.**
- **3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.**
- **Világítás: 48 nagyteljesítményű LED, teljesítményfelvétel csak 14 W. A 6000 Lx fényerő akár 10 %-ig fokozatmentesen leszabályozható, a LED-ek élettartama akár 50.000 óra.**
- **A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. 1A fokozatú színvisszaadás a színek briliáns láthatóvá tételéhez.**

Szabvány:

Innovatív formatervezésű nagyító lámpa maximális igényekhez. Nagyméretű Ø 153 mm üveg torzításmentes képhez. Kiegyensúlyozott, rugóval tehermentesített, pontosan rögzíthető rudazat robusztus kivitelben, alumíniumból és kiváló minőségű műanyagból. A zárt csuklók védik a belső vezetékeket. **Teljesen karcálló üveg lencse. 3D csuklófejek** az egyedi beállításhoz és rögzítéshez. **Megvilágítás:** 48 nagyteljesítményű LED, teljesítményfelvétel csak 14 W. A 6000 Lx fényerő akár 10%-ig fokozatmentesen leszabályozható, a LED-ek élettartama akár 50 000 óra. **A szegmenskapcsolás (Visualizer)** lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. 1A fokozatú színvisszaadás a színek briliáns láthatóvá tételéhez.

Felhasználás:

Laborban, a gyártás, szerelés, minőségbiztosítás stb. területén a látással és ergonómikus kezeléssel szembeni maximális igényekhez.

Tartalom:

Inkluzív dugaszos hálózati tápegység 100 – 240 V, 50/60 Hz, lencsevédő és asztali szorító 491492 sz. TK méret.

Inkluzív felragasztott lencsével Ø 30 mm.

Figyelem:

Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.

Energiahatékonysági osztály: A

Nagyítás (x-szeres): 2

Felhelyezhető lencse nagyítása (x-szeres): 3,5

Fej Ø: 250 mm

Csuklós kar hossza A: 500 mm

Csuklós kar hossza B: 484 mm

Kinyúlás: 1356 mm

Műszaki leírás

Fej Ø	250 mm
Csuklós kar hossza A	500 mm
Csuklós kar hossza B	484 mm
Kinyúlás	1356 mm
Nagyítás (x-szeres)	2
Felhelyezhető lencse nagyítása (x-szeres)	3,5
Lencse Ø	153 mm
LED-ek száma	48
Energiahatékonysági osztály	A
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nagyítólámpa

Tartozék

Asztali talp LED-es nagyítólámpához Típus TK	491492 TK
--	-----------