

Garant
Horonyüregelő tartó, hosszú Ø DS 25 mm, Min. horonyszélesség m: 3mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	290350 3
GTIN	4045197880925
Árucikk kategória	29K

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	8,36 mm
Hasznos hossz L_1	40 mm
Csavar	290399 1
Alkalmas m horonyméret	3 mm
Középtolódás L_3	4,2 mm
Szár Ø	25 mm
Lapkatartó Ø D_1	7,8 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L_5	90 mm

Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Rögzítő csavar Típus 1	290399 1
------------------------	----------