

Mitutoyo

Mérőhasáb készlet Acél, 0. tűrés osztály, Készlet tartalma: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	480201 10
GTIN	4946368216799
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Gondosan válogatott, öregített acélból. Különösen kopásálló az ellenőrzött keménység miatt (HRC 65 – 67). **Gondosan edzett és kézzel leppelt. Enyhén letört élek. A vizsgálati jegyzőkönyv (gyári kalibrálási bizonyítvány) a vizsgálati feltételek mellett minden mérőhasábhhoz megadja a tényleges eltérést a névleges mérettől. Így a pontos tényleges méret ismert. A nemzeti etalonokhoz való kapcsolódást a DKD- ill. PTB-referenciakészletekre való visszavezethetőség biztosítja.**

Pontosság 0 alpmértékként munka-mérőhasábok ellenőrzésére. Nagyon nagy pontosságú mérőkészülékek beállítására.

A kivitel olyan, mint a 480200 sz.

Felhasználás:

Kengyeles mikrométerek ellenőrzésére a VDI / VDE / DGQ 2618 irányelv 10.1 lapja szerint.

Tartalma:

1-1 méret (mm): 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 méret Síküveg Ø 30 mm: 1 db.

Tartalma:

1-1 méret (mm): 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm méret

Síküveg Ø 30 mm: 1 db

Műszaki leírás

Készlet tartalma	10
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrés osztály	0

Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer beállító etalon

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 10	020860 10
KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 10	020850 10