

Garant
Horony üregelő tartó, hosszú Ø DS 32 mm, Min. horonyszélesség m: 6mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	290353 6
GTIN	4045197881021
Árucikk kategória	29K

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Csavar	290399 2
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	17,49 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	17,85 mm
Alkalmas m horonyméret	6 mm
Alkalmas m horonyméret	8 mm
Hasznos hossz L ₁	81 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D ₁	16 mm

belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Rögzítő csavar Típus 2	290399 2
------------------------	----------