

**Garant****Horony üregelő tartó, hosszú Ø DS 32 mm, Min. horonyszélesség m: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290353 8
GTIN	4045197881038
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

Alkalmas m horonyméret	8 mm
Csavar	290399 2
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	21,7 mm
Hasznos hossz $L_1$	100 mm
Középtolódás $L_3$	11 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø $D_1$	20 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz $L_s$	100 mm

Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

---

## Tartozék

Rögzítő csavar Típus 2	290399 2
------------------------	----------