

Garant**Polírozó legyezős tárcsák (filc), Ø 50,8 mm, Típus: MED****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554078 MED
GTIN	4045197880833
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Függőlegesen álló filclamellák (magasság 10 mm).

Felhasználás:

Nagy rugalmasságú polírozási munkákhoz. A közepkemény és a lágy kivitel egymást követő alkalmazásával a legfinomabb tükörfényű felületek is létrehozhatóak.

Figyelem:

A lamellás polírozó filc tárcsákat olyan **csiszoló és polírozó pasztákkal** kell használni, mint az 552250 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 – 10 m/s.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	50,8 mm
Keményiségi fok	Közepes
Polírozó alap	Filc
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm	554093 50