

**Garant****Polírozó legyezős tárcsák (filc), Ø 50,8 mm, Típus: SOFT****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554078 SOFT
GTIN	4045197880840
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Függőlegesen álló filclamellák (magasság 10 mm).

**Felhasználás:**

Nagy rugalmasságú polírozási munkákhoz. A középkevény és a lág kivitel egymást követő alkalmazásával a legfinomabb tükörfényű felületek is létrehozhatóak.

**Figyelem:**

A lamellás polírozó filc tárcsákat olyan **csiszoló és polírozó pasztákkal** kell használni, mint az 552250 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 – 10 m/s.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	50,7 mm
Keményégi fok	Lág
Polírozó alap	Filc
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

**Tartozék**

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepkemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50